

工程合理化のなかに
コストダウンへの秘密が隠されています。

AQUA GIL

アクアギルB5

水置換性防錆油

性 状

外 観 褐色透明 膜 厚(μ) 3.0
比 重(15℃) 0.83 引火点(℃) 45.5
粘 度(40℃,cst) 2.2

使用方法

防錆目的で使用する場合

- アクアギルB5の中に、カゴに入れた被加工物を2～3分間浸漬するか、数回上下にゆする。
- 噴霧器でスプレーする。
- 刷毛ぬりをする。
- 本品はストレートで使用しますが、灯油、軽油、マシン油などに1：2～3に希釈しても使用できます。

水置換目的で使用する場合

- 脱水された水は容器の下部にたまってきます。そのまま防錆処理を続けると、作用が不充分になり発錆のおそれがありますので、容器の底にたまった水は適宜取り除いて下さい。



・使用上の注意は容器表示を参照して下さい。



——— 技術力で躍進する ———

株式会社 ケミックス

大 阪 大阪市浪速区元町1-5-7 〒556 ☎(06) 633-4471(代)
東 京 東京都渋谷区渋谷3-20-13 〒150 ☎(03) 3499-5311(代)
名古屋 名古屋市中区丸の内2-18-22 〒460 ☎(052) 203-1571(代)


代理店

アクアギルB5は中間防錆油です。
 アクアギルB5は水置換タイプです。


そして 画期的な防錆力です!

AQUAGIL B5

鋳物の防錆試験



アルミニウム合金、純銅、黄銅の腐食試験



特 長

- 水置換タイプとしては画期的な防錆力。
- 鋳鉄、普通鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、純銅とほとんどの金属に有効です。
- 灯油、軽油、マシン油との配合使用もできます。
- さらっとした低粘度、油膜も薄くて取り扱いやすく経済的です。
- オイルステーンの発生がありません。
- 有機溶剤により、容易に脱脂されます。

■ディッピング



■スプレー



■刷毛塗り

全自動噴霧器
 ダイアスプレー(6ℓ用、¥6,600)

